

PONAL

Fugenfüller

Vinyl Design-Beläge

EIGENSCHAFTEN:

- EMICODE EC1plus – sehr emissionsarm
- Schwundfreie Fuge
- Wasser- und silikonfrei
- Klebfreie Oberfläche
- Schleif- und überlackierbar
- Hochelastisch, verfärbungsfrei
- Einfache Verarbeitung

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Silanvernetzendes Polymer
Dehnspannungswert	100% ca.0,9N/mm ²
Farbe:	Hellbraun/Beige
Dichte:	ca. 1,4g/cm ³
Volumenänderung:	ca. -5%
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 40°C
Rückstellvermögen	>70%
Temperaturbeständigkeit	-30° bis +80°C
Dauerbewegungsaufnahme	ca. 15%
Hautbildungszeit*	ca. 40 Minuten



Durchhärungszeit* pro 2mm	ca. 24 Std bei Raumtemperatur. Tiefe Temperaturen verlängern den Zeitraum
Max Fugenbreite	ca. 20mm
Verbrauch/Reichweite	ca. 8m Fugenlänge (bei 6x6 mm Fugenguerschnitt)
Lagerstabilität:	Ungeöffnet mind.12 Monate

Verwendungszweck:

- Zum Verfugen, Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen an
 - Türen, Türzagen, Heizungen, Treppen.
- Übergänge von Boden zu Wand u.v.m.
- Zur sicheren Verklebung von Vinyl-Sockel- und Fußleisten.

Untergrundvorbereitung:

- Die Fugenflanken müssen sauber trocken, staub- und fettfrei sein.
- Zur Erzielung optisch einwandfreier Fugen empfehlen wir das Abkleben der Fugenränder mit glattem Klebeband.

Glätten:

Den Fugenfüller sofort nach dem Ausspritzen mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. Pattex Glätt-Cutter Glätten.

Hierzu kann der Vinyl-Fugenfüller mit Wasser unter Zugabe einer geringen Menge Spülmittel benetzt und anschließend abgezogen werden.

Vorsichtig benetzen, da Glättmittelreste zu Flecken führen können.

Um ein aufreißen der sich bildenden Haut zu vermeiden, Klebeband sofort nach dem Glätten abziehen.

Wichtige Hinweise:

- Anbruchgebinde kurzfristig aufbrauchen.
- Reinigung frischer noch nicht abgegebundener Fugenfüller kann mit Spiritus oder Waschbenzin entfernt werden. Getrocknetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.
- Die Lackhaftung muss im Einzelfall geprüft werden.
- Unverträglichkeit mit 1 K-PU-Lacken und oxidativ trocknenden Lacken/Lasuren z.B. Alkydharzlacken.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Reinigung:

Frischer, noch nicht ausgehärteter

Fugenfüller kann mit Spiritus oder Waschbenzin entfernt werden.

Im abgegebundenen Zustand ist der Vinyl-Fugenfüller in allen

Lösemitteln unlöslich und kann nur noch mechanisch z.B. Abziehklinge entfernt werden.

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken lagern.

**Artikel-Kurzzeichen:**

PV6MB Mittelbraun
PV6HB Hellbraun/Beige
PV6AN Anthrazit
PV6MG Mittelgrau
PV6HG Hellgrau

Gebindegröße:
6 Kartuschen

Verpackung:
Kartuschen á 395g

Entsorgungshinweis:

- Ausgehärtete Produktreste= Hausmüll /
- Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK):080410

Sicherheitshinweise:

Vor Beginn der Verarbeitung kann, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge informieren werden.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymstds.henkel.com erhältlich. Augenkontakt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit. Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 D-40589 Düsseldorf. Postfach. D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.Ponal.de

