

# Schnellrostlöser BlueForce

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Schnell eindringend
- Löst festsitzende Bauteile
- Lockert festgerostete Verbindungen
- Entfernt Schmutz
- Extrem starke Kriechwirkung
- Durchdringt engste Passungen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- 360°-Ventiltechnik

### Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Schnelle Wirkung
- Universell einsetzbar
- Säure-, harz- und siliconfrei
- Beseitigt Schwergängigkeit und übermäßigen Verschleiß

### Anwendungsbereiche

- Zum Lösen von Schmutz und festsitzenden Bauteilen bzw. festgerosteten Verbindungen wie Muttern, Schrauben, Gelenken, Muffen, Scharnieren, Maschinenteilen, Bolzen etc.



# Schnellrostlöser BlueForce

Inhalt 400 ml  
Art.-Nr. 298 12 400

## Einsatzbereich

- ▶ KFZ-Bereich
- ▶ Metallbau
- ▶ Werkstatt
- ▶ Haushalt/Hobby
- ▶ Schiffsbau
- ▶ Landwirtschaft
- ▶ Maschinenbau
- ▶ Zweirad

## Verarbeitung

**TecLine BlueForce** ist ein stark wirkender Schnellrostlöser. Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln. Die Oberflächen der zu lösenden Teile von losem Schmutz und Fett befreien und anschließend **TecLine BlueForce Schnellrostlöser** satt auftragen. Je länger die Einwirkzeit ist, desto besser ist die rostlösende Wirkung. Es durchdringt auch engste Passungen, unterwandert den Rost und löst ihn somit ab.

## Hinweise

- ▶ Die Mindesteinwirkzeit sollte 5 Minuten betragen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Zubehör

	Art.-Nr.
Schraubendoktor 20 g	261 6 020



## Technische Daten

<b>Basis</b>	Aliphatische/aromatische Kohlenwasserstofflösung mit additiviertem Schmieröl		
<b>Verarbeitbar</b>	von -20° C bis +140° C		
<b>Farbe</b>	blau		
<b>Geruch</b>	lösemittelartig		
<b>Dichte</b>	0,688 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Haltbarkeit</b>	mind. 3 Jahre		
<b>Lagerung</b>	bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken		
<b>Inhalt/Verpackung</b>	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	1008 Stück/Palette

